

**Ringspärrnycklar för Torx®-skruvar, Torx®-profil: E6XE8****Beställningsdata**

Ordernummer	619440 E6XE8
GTIN	4045197229960
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Ringspärr med mycket lätt gång. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Totallängd L: 130 mm

maximal ring-Ø D1: 16,5 mm

maximal ring-Ø D2: 17 mm

maximal ringhöjd h₁: 6,5 mm

maximal ringhöjd h₂: 7 mm

Teknisk beskrivning

maximal ringhöjd h ₂	7 mm
Torx®-profil ₂	E8
Torx®-profil ₁	E6
Totallängd L	130 mm
maximal ring-Ø D2	17 mm
maximal ringhöjd h ₁	6,5 mm
maximal ring-Ø D1	16,5 mm
Drivprofil	Hylsnyckel för TORX®-skruvar
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad

Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel