



Öppen ringnyckel, nyckelvidd: 11X13mm



Beställningsdata

Ordernummer	619200 11X13
GTIN	4018754021925
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidda och med förstärkt ring, därför mycket stabila; nyckelvidder med exakta toleranser. Huvuden vinklade 10°.

Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring, mycket lätt och lätthanterlig Upp till storlek 12×14 mm med sexkantring – från storlek 14×17 mm med tolvkant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd ₂	13 mm
Nyckelvidd ₁	11 mm
maximal ringhöjd $h_{2\max}$	10 mm
maximal ringhöjd $h_{1\max}$	9 mm
maximal ring-Ø $D_2\max$	24 mm
nyckellängd L	170 mm
maximal ring-Ø $D_1\max$	21,5 mm
Nyckelvidder	metrisk
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringläge	10 grad

Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad (flagningsäkert)
Öppen ring	ja
Produktslag	Skruvnyckel