




12-kantshylsa 1 tum, nyckelvidd: 46mm



Beställningsdata

Ordernummer	647050 46
GTIN	4045197561138
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, innerförsänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Nyckelvidder med exakta toleranser. Invändig fyrkant enligt DIN 3120-D 25 med hål och frigöringsknapp.

Norm:

DIN 3124

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

Ø utgångssidan	65 mm
nyckelvidd	46 mm
Längd	75 mm
fyrkantsfäste	1 tum
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

