



Spärrskafthuvud, 3/4 tum med handtag



Beställningsdata

Ordernummer	645100
GTIN	2050001016225
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Fäst-/förbindningsdelar enligt DIN 3122 / 3123, utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120 B 20 med fjädrande stift, invändiga fyrkanter enligt DIN 3120 D 20 med hål och frigöringsknapp.

Norm:

DIN 3122-D 20

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

fyrkantsfäste: 3/4 tum

Antal tänder: 36

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	3/4 tum
Norm	DIN 3122
totallängd	622 mm
Antal tänder	36
Arbetsvinkel	10 grad
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förokromad
spärrhuvudets bredd	70 mm
Produktslag	Spärrhuvud

Tillbehör

Spärrskafthuvud 3/4 tum utan handtag	645000
Skiftnyckelsortiment 3/4 tum	645200
Handtag för 3/4 tum	646200