



## Öppen ringnyckel, nyckelvidd: 24X27mm



### Beställningsdata

Ordernummer	619705 24X27
GTIN	4045197673428
Artikelklass	62A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidda och med förstärkt ring, därför mycket stabila; nyckelvidder med exakta toleranser. Huvuden vinklade 10°.

Med ovalt, greppsäkert skaft, mycket stabil. Upp till storlek 12×14 mm med sexkantring – från storlek 14×17 mm med tolvkant.

#### Norm:

**DIN 3118 / ISO 3318**

#### Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

### Teknisk beskrivning

Nyckelvidd $1$	24 mm
maximal ringhöjd $h_{2\max}$	17 mm
maximal ring- $\emptyset$ $D_2\max$	46,4 mm
nyckellängd L	258 mm
maximal ring- $\emptyset$ $D_1\max$	42,4 mm
Nyckelvidd $2$	27 mm
maximal ringhöjd $h_{1\max}$	16 mm
Nyckelvidder	metrisk
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringläge	10 grad

Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel