



## Öppen ringnyckel, nyckelvidd: 8X10mm



### Beställningsdata

Ordernummer	619705 8X10
GTIN	4045197673329
Artikelklass	62A

### Beskrivning

**Utförande:**

Sänksmida och med förstärkt ring, därför mycket stabila; nyckelvidder med exakta toleranser. Huvuden vinklade 10°.

Med ovalt, greppsäkert skaft, mycket stabil. Upp till storlek 12×14 mm med sexkantring – från storlek 14×17 mm med tolvkant.

**Norm:**

**DIN 3118 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

### Teknisk beskrivning

maximal ring- $\varnothing$ $D_1$ max	17,8 mm
Nyckelvidd $d_2$	10 mm
maximal ringhöjd $h_{1\text{ max}}$	6,5 mm
nyckellängd L	139 mm
Nyckelvidd $d_1$	8 mm
maximal ringhöjd $h_{2\text{ max}}$	7,5 mm
maximal ring- $\varnothing$ $D_2$ max	19,3 mm
Nyckelvidder	metrisk
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringläge	10 grad

Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel