

**Rörhylsnyckel, nyckelvidd: 12X13mm****Beställningsdata**

Ordernummer	620120 12X13
GTIN	4045197438072
Artikelklass	62C

Beskrivning**Utförande:**

Av tunnväggigt seghärdningsstålrör, med tvärgående hål för vridstift.

Norm:

DIN 896 B

Material:

Seghärdat stålrör, förkromat.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd ₁	12 mm
Nyckelvidd ₂	13 mm
totallängd	140 mm
hål vridstift-Ø	8,5 mm
Norm	DIN 896 B
Material	Seghärdningsstål, förkromat
Yta	förkromad
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Trappformigtvridstift totallängd 180 mm	621800 180
Cylinderformat vridstift Ø×totallängd 8X180 mm	621600 8X180
Trappformigtvridstift totallängd 175 mm	621800 175
Trappformigtvridstift totallängd 245 mm	621800 245