

**Ringspärrnycklar för Torx®-skruvar, Torx®-profil: E14XE18****Beställningsdata**

Ordernummer	619440 E14XE18
GTIN	4045197229984
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Ringspärr med mycket lätt gång. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Totallängd L: 190 mm

maximal ring-Ø D1: 25,3 mm

maximal ring-Ø D2: 28,4 mm

maximal ringhöjd h₁: 9 mm

maximal ringhöjd h₂: 10 mm

Teknisk beskrivning

Torx®-profil ₁	E14
maximal ringhöjd h ₁	9 mm
maximal ring-Ø D1	25,3 mm
maximal ringhöjd h ₂	10 mm
Totallängd L	190 mm
maximal ring-Ø D2	28,4 mm
Torx®-profil ₂	E18
Drivprofil	Hylsnyckel för TORX®-skruvar
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad

Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel