



12-kantshylsa 1 tum, nyckelvidd: 36mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 647000 36 |
| GTIN | 4018754009909 |
| Artikelklass | 63A |

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, innerförsänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Nyckelvidder med exakta toleranser. Invändig fyrkant enligt DIN 3120-D 25 med hål och frigöringsknapp.

Norm:

DIN 3124

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningsäkerförokromning på nickel.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|---------------------|
| nyckelvidd | 36 mm |
| Ø utgångssidan | 49,5 mm |
| Längd | 67 mm |
| fyrkantsfäste | 1 tum |
| Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar |
| Produktslag | Hylsnyckelinsats |

