



## Vändbart spärrskaft, 3/4 tum



### Beställningsdata

Ordernummer	645300
GTIN	4024089006735
Artikelklass	66A

### Beskrivning

#### Utförande:

Fäst-/förbindningsdelar enligt DIN 3122 / 3123, utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120 B 20 med fjädrande stift, invändiga fyrkanter enligt DIN 3120 D 20 med hål och frigöringsknapp. Smidd, stabil och smidig konstruktion med profilskaft. Med löstagbart fyrkantfäste. Höger- och vänsterdragning genom vändning av nyckeln.

#### Norm:

**DIN 3122-C 20**

#### Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

### Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	3/4 tum
Norm	DIN 3122
totallängd	490 mm
Antal tänder	36
Arbetsvinkel	10 grad
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Spärrhuvud

**Tillbehör**

Fyrkantfäste, 3/4 tum, separat

645310