



Insex-elektronikskruvmejsel Kraftform Micro, sexkant: 0,9mm



Beställningsdata

Ordernummer	627470 0,9
GTIN	4013288032089
Artikelklass	63F

Beskrivning

Utförande:

Ergonomiskt utformat flerkomponenthandtag med lättgående **vridbar kapp** (fixering av pekfingertoppen medger arbete med stor precision). Optimalt utformad **snabbdragningszon** för snabb och effektiv dragning, och med **kraftzon** för överföring av större vridmoment. Klingor av högvärdigt verktygsstål, mattförokromad yta, svart spets. **Hex-Plus-profil** förhindrar att skruvhuvudet deformeras och överför större vridmoment.

Användningsdata:

För exakt och effektiv dragning vid elektronikarbeten. Idealiska för finkänsliga inställnings- och justeringsarbeten.

Teknisk beskrivning

totallängd	137 mm
sexkant	0,9 mm
klinglängd	40 mm
tillverkarens beteckning	2054 Micro
Drivprofil	Sexkantnyckel
Produktslag	Skruvmejslar