



## 12-kantshylsa 1 tum, nyckelvidd: 55mm



### Beställningsdata

Ordernummer	647000 55
GTIN	4018754009947
Artikelklass	63A

### Beskrivning

**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, innerförsänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Nyckelvidder med exakta toleranser. Invändig fyrkant enligt DIN 3120-D 25 med hål och frigöringsknapp.

**Norm:**

**DIN 3124**

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel, flagningsäkerförokromning på nickel.

### Teknisk beskrivning

Ø utgångssidan	72 mm
nyckelvidd	55 mm
Längd	85 mm
fyrkantsfäste	1 tum
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

