

**Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm), 150×25×51, Typ: EK80****Beställningsdata**

Ordernummer	596220 EK80
GTIN	9003170014120
Artikelklass	53Y

**Beskrivning****Utförande:**

**Högklassiga skivor** med lång livslängd och keramisk bindning för bänkslipmaskiner. Hög axiell och radiell noggrannhet, max. arbetshastighet 40 m/s. **Universalslipskivor** för bänkslipmaskiner för avgradning, slipning och skärpning av verktyg.

**Användningsdata:**

För härdade stål och HSS.

**Specifikation:**

**Edelkorund** vit, hårdhetsgrad M.

**leveransinnehåll:**

Inklusive reducerringar för angivna hål.

**OBS!:**

Nylon-kompaktslipskivor se nr 568725 och framåt.

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	80
finhetsgrad	fin

Slipmedlets beteckning	A
maximal periferihastighet	40 m/s
Specifikation	Edelkorund vit, hårdhetsgrad M
Slipmedel	Ädelkorund vit
Slipmetod	Bänkslipmaskin
Reducerring inner-Ø	32 mm
Form	1
Skiv-Ø D	150 mm
Skivbredd D	25 mm
Produktnamnsattribut	150×25×51
Hål-Ø H	51 mm
Produktslag	Slipbockskiva

## Tillbehör

Reducerringsats För slipskiva med ursprunglig håldiameter 51 mm

596000 51