

**Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm), 175×25×32, Typ: EK80****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 596310 EK80   |
| GTIN         | 9003170029735 |
| Artikelklass | 53Y           |

**Beskrivning****Utförande:**

**Högklassiga skivor** med lång livslängd och keramisk bindning för bänkslipmaskiner. Hög axiell och radiell noggrannhet, max. arbetshastighet 40 m/s. **Universalslipskivor** för bänkslipmaskiner för avgradning, slipning och skärpning av verktyg.

**Användningsdata:**

För härdade stål och HSS.

**Specifikation:**

**Edelkorund** vit, hårdhetsgrad M.

**leveransinnehåll:**

Inklusive reducerringar för angivna hål.

**OBS!:**

Nylon-kompaktslipskivor se nr 568725 och framåt.

**Teknisk beskrivning**

|             |     |
|-------------|-----|
| finhetsgrad | fin |
| Kornstorlek | 80  |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Slipmedlets beteckning    | A                              |
| maximal periferihastighet | 40 m/s                         |
| Specifikation             | Edelkorund vit, hårdhetsgrad M |
| Slipmedel                 | Ädelkorund vit                 |
| Slipmetod                 | Bänkslipmaskin                 |
| Reducerring inner-Ø       | 25 mm                          |
| Reducerring inner-Ø       | 20 mm                          |
| Reducerring inner-Ø       | 16 mm                          |
| Form                      | 1                              |
| Skiv-Ø D                  | 175 mm                         |
| Skivbredd D               | 25 mm                          |
| Produktnamnsattribut      | 175×25×32                      |
| Hål-Ø H                   | 32 mm                          |
| Produktslag               | Slipbockskiva                  |

## Tillbehör

Reduceringsats För slipskiva med ursprunglig håldiameter 32 mm

596000 32