

**Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm), 175×25×51, Typ: EK80****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 596350 EK80 |
| GTIN | 9003173774151 |
| Artikelklass | 53Y |

Beskrivning**Utförande:**

Högklassiga skivor med lång livslängd och keramisk bindning för bänkslipmaskiner. Hög axiell och radiell noggrannhet, max. arbetshastighet 40 m/s. **Universalslipskivor** för bänkslipmaskiner för avgradning, slipning och skärpning av verktyg.

Användningsdata:

För härdade stål och HSS.

Specifikation:

Edelkorund vit, hårdhetsgrad M.

leveransinnehåll:

Inklusive reducerringar för angivna hål.

OBS!:

Nylon-kompaktslipskivor se nr 568725 och framåt.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------|-----|
| Kornstorlek | 80 |
| finhetsgrad | fin |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Slipmedlets beteckning | A |
| maximal periferihastighet | 40 m/s |
| Specifikation | Edelkorund vit, hårdhetsgrad M |
| Slipmedel | Ädelkorund vit |
| Slipmetod | Bänkslipmaskin |
| Reducerring inner-Ø | 32 mm |
| Form | 1 |
| Skiv-Ø D | 175 mm |
| Skivbredd D | 25 mm |
| Produktnamnsattribut | 175×25×51 |
| Hål-Ø H | 51 mm |
| Produktslag | Slipbockskiva |

Tillbehör

Reduceringsats För slipskiva med ursprunglig håldiameter 51 mm

596000 51