




## CBN-sliptallrik D×T×H (mm), 100×10×20, Typ: B126



### Beställningsdata

Ordernummer	597490 B126
GTIN	9003176204648
Artikelklass	53Y

### Beskrivning

#### Utförande:

**Verktugsslipskivor** med **CBN-slipmedelsbeläggning** i fenoplastlim för lång livslängd och kontinuerligt hög avverkning. Sandwichhållarsystemet av legerad aluminium garanterar god vibrationsdämpning och därmed lugn slipning med konstanta slipresultat i kombination med hög ytkvalitet. För hög ytjämnhet i kombination med effektiv avverkning. **Specifikation:**

#### **B126C75B AMIGO-HSS.**

#### Användningsdata:

**Universellt användbara för verktugsslipning på alla vanliga verktugsslipmaskiner. För slipning av höglegerat (HSS) verktygs- och sätthärdningsstål, stället.** Lämper sig mycket väl för torrslipning men kan även användas för våtslipning.

### Teknisk beskrivning

Kornstorlek	B126
Specifikation	B126C75B AMIGO-HSS.
Slipmedlets beteckning	CBN
Slipmetod	Verktugsslipning
Slipmedel	Kubisk bornitrid
Form	1A1
Skiv-Ø D	100 mm
Skivbredd D	10 mm

Produktnamnsattribut	100×10×20
Hål-Ø H	20 mm
Slipbeläggning bredd W framsida	10 mm
Slipbeläggning höjd X	6 mm
Produktslag	Stödtallrikar

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		