

**Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm), 175×25×32, Typ: NK36****Beställningsdata**

Ordernummer	596310 NK36
GTIN	9003176641634
Artikelklass	53Y

Beskrivning**Utförande:**

Högklassiga skivor med lång livslängd och keramisk bindning för bänkslipmaskiner. Hög axiell och radiell noggrannhet, max. arbetshastighet 40 m/s. **Universalslipskivor** för bänkslipmaskiner för avgradning, slipning och skärpning av verktyg.

Användningsdata:

För konstruktionsstål och låglegerat stål samt gjutjärn.

Specifikation:

Normalkorund gråblå, hårdhetsgrad M.

leveransinnehåll:

Inklusive reducerringar för angivna håll.

OBS!:

Nylon-kompaktslipskivor se nr 568725 och framåt.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	36
finhetsgrad	grov

Slipmedlets beteckning	A
maximal periferihastighet	40 m/s
Specifikation	Normalkorund gråblå, hårdhetsgrad M
Slipmedel	Korundslipkorn (A)
Slipmetod	Bänkslipmaskin
Reducerring inner-Ø	25 mm
Reducerring inner-Ø	20 mm
Reducerring inner-Ø	16 mm
Form	1
Skiv-Ø D	175 mm
Skivbredd D	25 mm
Produktnamnsattribut	175×25×32
Hål-Ø H	32 mm
Produktslag	Slipbockskiva

Tillbehör

Reduceringsats För slipskiva med ursprunglig håldiameter
32 mm

596000 32