


**Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm), 150×20×32, Typ: SC80****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 596200 SC80   |
| GTIN         | 9003171236330 |
| Artikelklass | 53Y           |

**Beskrivning****Utförande:**

**Högklassiga skivor** med lång livslängd och keramisk bindning för bänkslipmaskiner. Hög axiell och radiell noggrannhet, max. arbetshastighet 40 m/s. **Universalslipskivor** för bänkslipmaskiner för avgradning, slipning och skärpning av verktyg.

**Användningsdata:**

För slipning av solid hårdmetall och verktyg med hårdmetallsdelar, samt för arbetsstycken i gjutjärn och volfram.

**Specifikation:**

**Kiselkarbid** grön, hårdhetsgrad J.

**leveransinnehåll:**

Inklusive reduceringar för angivna hål.

**OBS!:**

Nylon-kompaktslipskivor se nr 568725 och framåt.

**Teknisk beskrivning**

|             |     |
|-------------|-----|
| finhetsgrad | fin |
| Kornstorlek | 80  |

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Slipmedlets beteckning    | SiC                              |
| maximal periferihastighet | 40 m/s                           |
| Specifikation             | Kiselkarbid grön, hårdhetsgrad J |
| Slipmedel                 | Kiselkarbid grön                 |
| Slipmetod                 | Bänkslipmaskin                   |
| Reducerring inner-Ø       | 25 mm                            |
| Reducerring inner-Ø       | 20 mm                            |
| Reducerring inner-Ø       | 16 mm                            |
| Form                      | 1                                |
| Skiv-Ø D                  | 150 mm                           |
| Skivbredd D               | 20 mm                            |
| Produktnamnsattribut      | 150×20×32                        |
| Hål-Ø H                   | 32 mm                            |
| Produktslag               | Slipbockskiva                    |

## Tillbehör

Reduceringsats För slipskiva med ursprunglig håldiameter  
32 mm

596000 32