

**CBN-slipskålskiva D×T×H (mm), 125×40×20, Typ: B126****Beställningsdata**

Ordernummer	597260 B126
GTIN	9003176418540
Artikelklass	53Y

Beskrivning**Utförande:**

Verktygsslipskivor med **CBN-slipmedelsbeläggning** i fenoplastlim för lång livslängd och kontinuerligt hög avverkning. Sandwichhållarsystemet av legerad aluminium garanterar god vibrationsdämpning och därmed lugn slipning med konstanta slipresultat i kombination med hög ytkvalitet. För hög ytkännet i kombination med effektiv avverkning. **Specifikation: B126C75B AMIGO-HSS.**

Användningsdata:

Universellt användbara för verktygsslipning på alla vanliga verktygsslipmaskiner. För slipning av höglegerat (HSS) verktygs- och sätthäringsstål, stellite. Lämpar sig mycket väl för torrslipning men kan även användas för våtslipning.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	B126
Slipmedlets beteckning	CBN
Specifikation	B126C75B AMIGO-HSS
Slipmedel	Kubisk bornitrid

Slipmetod	Verktugsslipning
Form	11V9
Skiv-Ø D	125 mm
Skivbredd D	40 mm
Produktnamnsattribut	125×40×20
Hål-Ø H	20 mm
Slipbeläggning bredd W framsida	2 mm
Slipbeläggning höjd X	10 mm
Produktslag	Slipskål

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		