

**Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm), 300×40×76, Typ: NK60****Beställningsdata**

Ordernummer	596610 NK60
GTIN	9003170014151
Artikelklass	53Y

**Beskrivning****Utförande:**

Form 5 med urtag på ena sidan 125×20 mm. **Högklassiga skivor** med lång livslängd och keramisk bindning för bänkslipmaskiner. Hög axiell och radiell noggrannhet, max. arbetshastighet 40 m/s. **Universalslipskivor** för bänkslipmaskiner för avgradning, slipning och skärpning av verktyg.

**Användningsdata:**

För konstruktionsstål och låglegerat stål samt gjutjärn.

**Specifikation:**

**Normalkorund** gråblå, hårdhetsgrad M.

**leveransinnehåll:**

Inklusive reduceringar för angivna hål.

**OBS!:**

Nylon-kompaktslipskivor se nr 568725 och framåt.

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	60
finhetsgrad	medel

Slipmedlets beteckning	A
maximal periferihastighet	40 m/s
Specifikation	Normalkorund gråblå, hårdhetsgrad M
Slipmedel	Normalkorund gråblå
Slipmetod	Bänkslipmaskin
Reducerring inner-Ø	51 mm
Reducerring inner-Ø	40 mm
Form	5
Skiv-Ø D	300 mm
Skivbredd D	40 mm
Produktnamnsattribut	300×40×76
Hål-Ø H	76 mm
Produktslag	Slipbockskiva

## Tillbehör

Reduceringsats För slipskiva med ursprunglig håldiameter  
76 mm

596000 76