

**Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm), 150×20×32, Typ: C800****Beställningsdata**

Ordernummer	596200 C800
GTIN	9003170072045
Artikelklass	53Y

Beskrivning**Utförande:**

Elastiskt bunden skärpskiva, mycket mjuk. Maximal arbetshastighet 25 m/s.

Användningsdata:

För borttagning av skärning, polering, effektslipning och fin gradning. Spännflänsen måste ha en diameter som motsvarar minst 2/3 av skivans.

Specifikation:

PU-bunden kiselkarbid.

leveransinnehåll:

Inklusive reducerringar för angivna hål.

OBS!:

Nylon-kompaktslipsisivor se nr 568725 och framåt.

Teknisk beskrivning

finhetsgrad	extra fin
Kornstorlek	800
Slipmedlets beteckning	SiC

maximal periferihastighet	25 m/s
Specifikation	PU-bunden kiselkarbid
Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)
Slipmetod	Bänkslipmaskin
Reducerring inner-Ø	25 mm
Reducerring inner-Ø	20 mm
Reducerring inner-Ø	16 mm
Form	1
Skiv-Ø D	150 mm
Skivbredd D	20 mm
Produktnamnsattribut	150×20×32
Hål-Ø H	32 mm
Produktslag	Slipbocksiva

Tillbehör

Reduceringsats För slipskiva med ursprunglig håldiameter 32 mm

596000 32