

**CBN-slipskålskiva D×T×H (mm), 75×20×20, Typ: B126****Beställningsdata**

Ordernummer	597310 B126
GTIN	9003177032424
Artikelklass	53Y

Beskrivning**Utförande:**

Verktugsslipskivor med **CBN-slipmedelsbeläggning** i fenoplastlim för lång livslängd och kontinuerligt hög avverkning. Sandwichhållarsystemet av legerad aluminium garanterar god vibrationsdämpning och därmed lugn slipning med konstanta slipresultat i kombination med hög ytkvalitet. För hög ytjämnhet i kombination med effektiv avverkning. **Specifikation:**

B126C75B AMIGO-HSS.

Användningsdata:

Universellt användbara för verktugsslipning på alla vanliga verktugsslipmaskiner. För slipning av höglegerat (HSS) verktugs- och sätthärdningsstål, stellite. Lämpar sig mycket väl för torrslipning men kan även användas för våtslipning.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	B126
Slipmetod	Verktugsslipning
Form	12V9
Skiv-Ø D	75 mm

Skivbredd D	20 mm
Produktnamnsattribut	75×20×20
Hål-Ø H	20 mm
Slipbeläggning bredd W framsida	2 mm
Slipbeläggning höjd X	6 mm
Produktslag	Slipskål

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		