




Diamant-slipskålskiva D×T×H (mm), 100×35×20, Typ: D64



Beställningsdata

Ordernummer	597520 D64
GTIN	9003176752729
Artikelklass	53Y

Beskrivning

Utförande:

Slipkålar och sliptallrikar med diamantslipbeläggning. Finkornig för maximal ytjämnhet i kombination med effektiv avverkning. **Specifikation: D64C50B DIAGO W-Carbide.**

Användningsdata:

Universellt användbara för verktygsslipning på alla vanliga verktygsslipmaskiner. För slipning av **hårdmetallverktyg och kortspånande, järnfria material.** Lämpar sig mycket väl för torrslipning men kan även användas för våtslipning.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	D64
Slipmedlets beteckning	D
Specifikation	D64C50B DIAGO W-Carbide
Slipmedel	Diamant
Slipmetod	Verktygsslipning
Form	11V9
Skiv-Ø D	100 mm
Skivbredd D	35 mm

Produktnamnsattribut	100×35×20
Hål-Ø H	20 mm
Slipbeläggning bredd W framsida	2 mm
Slipbeläggning höjd X	10 mm
Produktslag	Slipskål

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Hårdmetall (HM)	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		