




## Diamant-slipskålskiva D×T×H (mm), 100×35×20, Typ: D126



### Beställningsdata

Ordernummer	597520 D126
GTIN	9003176753092
Artikelklass	53Y

### Beskrivning

#### Utförande:

**Slipskålar och sliptallrikar med diamantslipbeläggning.** Universalkornig för medelfin till fin ytkvalitet i kombination med mycket effektiv avverkning. **Specifikation: D126C75B DIAGO W-Carbide.**

#### Användningsdata:

**Universellt användbara för verktygsslipning på alla vanliga verktygsslipmaskiner.** För slipning av **hårdmetallverktyg och kortspånande, järnfria material.** Lämpar sig mycket väl för torrslipning men kan även användas för våtslipning.

### Teknisk beskrivning

Kornstorlek	D126
Slipmedlets beteckning	D
Specifikation	D126C75B DIAGO W-Carbide
Slipmedel	Diamant
Slipmetod	Verktygsslipning
Form	11V9
Skiv-Ø D	100 mm

Skivbredd D	35 mm
Produktnamnsattribut	100×35×20
Hål-Ø H	20 mm
Slipbeläggning bredd W framsida	2 mm
Slipbeläggning höjd X	10 mm
Produktslag	Slipskål

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Hårdmetall (HM)	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		