

# uvex

Halvsko svart/orange uvex 2, S3, EU-skostorlek: 50



## Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 092135 50     |
| GTIN         | 4031101609621 |
| Artikelklass | 04V           |

## Beskrivning

### Utförande:

Lättviktig och flexibel skyddssko. Lämplig för kromallergiker. Bredd 11.

- **Distance Mesh fodermaterial.**
- **100 % metallfri uvex xenova® tåskyddshätta.**
- **Gångsula med två skikt av polyuretan med TPU-inlägg för bästa dämpningsegenskaper.**
- **Polyuretanbakkappa som skyddar ovanmaterialet och ger betydligt längre användningstider.**
- **Den nästa fogfria skaftkonstruktionen förhindrar tryckställen.**
- **ESD-utrustning.**

Skyddssko med vattenavvisande slätt fullnarvskinn och elastiska snören med snabbstängning. Med icke-metalliskt inlägg som fungerar som trampskydd.

### Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Skyddsklass: S3

Material tåhätta: Komposit

Spiktrampskydd: Textil

Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

## Teknisk beskrivning

|                |        |
|----------------|--------|
| Spiktrampskydd | Textil |
|----------------|--------|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Norm                    | Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191 |
| Material tåhätta        | Komposit                                |
| Skyddsklass             | S3                                      |
| EU-skostorlek           | 50                                      |
| Serie                   | uvex 2                                  |
| Kön                     | Herr                                    |
| elektrostatisk egenskap | EGB/ESD                                 |
| Produktslag             | Skyddshalvsko                           |