

**CBN-kombislipskål för bakstycke S0/S0E D×T×H (mm), 75×26×20, Typ: B17****Beställningsdata**

Ordernummer	597121 B17
GTIN	9003171749311
Artikelklass	53Y

Beskrivning**Utförande:**

Slipaskålar med CBN- resp. diamantslipbeläggning.

Högeffektiva verktygsslipskivor med **superabrasiva slipmedel** (CBN resp. diamant) i fenoplastbindning för maximal livslängd och kontinuerligt hög avverkning. Sandwichhållarsystemet av legerad aluminium garanterar god vibrationsdämpning och därmed lugn slipning med konstanta slipresultat i kombination med hög ytkvalitet.

Användningsdata:

För ekonomisk för- och färdigslipning av HSS- och hårdmetallstickel utan skivbyte för bakstycke S0/S0E. Kan användas parvis med nr 597111/597112 resp. 597121/597122. CBN-beläggning för högeffektiv slipning av långspånande, järnhaltiga material, t.ex. härdat, höglegerat kromstål och HSS-material (inklusive pulvermetallurgiska kvaliteter) och nickelbaserade legeringar. **Specifikation: B17C50B, B64C50B HSS.**

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	B17
Slipmedlets beteckning	CBN

Specifikation	B17C50B
Slipmedel	Kubisk bornitrid
Slipmetod	Verktygsslipning
Form	11A2
Skiv-Ø D	75 mm
Skivbredd D	26 mm
Produktnamnsattribut	75×26×20
Hål-Ø H	20 mm
Slipbeläggning bredd W framsida	8 mm
Slipbeläggning höjd X	3 mm
Produktslag	Slipskål

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
torrt	lämplig		