



## Halvsko svart/silver Black Eagle Safety 41.1 Low ESD, S1P, EU-skostorlek: 44



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 092284 44     |
| GTIN         | 4044465250668 |
| Artikelklass | 04Y           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Luftig och modern skyddssko för inomhus- och utomhusbruk. Vattenavvisande.

- **Andningsaktivt ovanmaterial i mikrofiber/textil.**
- **Nötningsbeständigt och andningsaktivt innerfoder.**
- **Praktisk snabbblåsning för snabb, enkel och säker på- och avtagning.**
- **Specialinläggssulor (tvättbara) för svettabsorption.**
- **Halksäker yttersula av gummi.**
- **Häldämpning av PU-skum.**
- **ESD-utrustning.**

#### Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### OBS!:

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 35 – 51.

elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Skyddsklass: S1P

Material tåhäтта: Komposit

Spiktrampskydd: Textil

Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt): Över 200 °C

Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

### Teknisk beskrivning

|   |   |
|---|---|
| Material tåhätta                                      | Komposit                                |
| Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt) | Över 200 °C                             |
| Skyddsklass   | S1P                                     |
| EU-skostorlek   | 44                                      |
| Spiktrampskydd  | Textil                                  |
| Norm  | Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191 |
| Serie   | Black Eagle Safety                      |
| Kön   | Herr                                    |
| elektrostatisk egenskap                               | EGB/ESD                                 |
| Produktslag   | Skyddshalvsko                           |