

**CBN-slipskålskiva D×T×H (mm), 125×25×20, Typ: B126****Beställningsdata**

Ordernummer	597360 B126
GTIN	9003178405067
Artikelklass	53Y

**Beskrivning****Utförande:**

**Verktugsslipskivor** med **CBN-slipmedelsbeläggning** i fenoplastlim för lång livslängd och kontinuerligt hög avverkning. Sandwichhållarsystemet av legerad aluminium garanterar god vibrationsdämpning och därmed lugn slipning med konstanta slipresultat i kombination med hög ytkvalitet. För hög ytkvalitet i kombination med effektiv avverkning. **Specifikation:**

**B126C75B AMIGO-HSS.**

**Användningsdata:**

**Universellt användbara för verktugsslipning på alla vanliga verktugsslipmaskiner. För slipning av höglegerat (HSS) verktugs- och sätthärdningsstål, stellite.** Lämpar sig mycket väl för torrslipning men kan även användas för våtslipning.

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	B126
Slipmetod	Verktugsslipning
Form	12V9
Skiv-Ø D	125 mm

Skivbredd D	25 mm
Produktnamnsattribut	125×25×20
Hål-Ø H	20 mm
Slipbeläggning bredd W framsida	2 mm
Slipbeläggning höjd X	10 mm
Produktslag	Slipskål

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		