



## Halvsko svart/silver Black Eagle Safety 41.1 Low ESD, S1P, EU-skostorlek: 40



### Beställningsdata

Ordernummer	092284 40
GTIN	4044465250606
Artikelklass	04Y

### Beskrivning

#### Utförande:

Luftig och modern skyddssko för inomhus- och utomhusbruk. Vattenavvisande.

- **Andningsaktivt ovanmaterial i mikrofiber/textil.**
- **Nötningsbeständigt och andningsaktivt innerfoder.**
- **Praktisk snabbblåsning för snabb, enkel och säker på- och avtagning.**
- **Specialinläggssulor (tvättbara) för svettabsorption.**
- **Halksäker yttersula av gummi.**
- **Häldämpning av PU-skum.**
- **ESD-utrustning.**

#### Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### OBS!:

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 35 – 51.

elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Skyddsklass: S1P

Material tåhäтта: Komposit

Spiktrampskydd: Textil

Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt): Över 200 °C

Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

### Teknisk beskrivning

Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt)	Över 200 °C
Norm	Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
EU-skostorlek	40
Skyddsklass	S1P
Material tåhätta	Komposit
Spiktrampskydd	Textil
Serie	Black Eagle Safety
Kön	Herr
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Skyddshalvsko