

**Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm), 250×32×51, Typ: NK60****Beställningsdata**

Ordernummer	596510 NK60
GTIN	9003177378126
Artikelklass	53Y

**Beskrivning****Utförande:**

**Högklassiga skivor** med lång livslängd och keramisk bindning för bänkslipmaskiner. Hög axiell och radiell noggrannhet, max. arbetshastighet 40 m/s. **Universalslipskivor** för bänkslipmaskiner för avgradning, slipning och skärpning av verktyg.

**Användningsdata:**

För konstruktionsstål och låglegerat stål samt gjutjärn.

**Specifikation:**

**Normalkorund** gråblå, hårdhetsgrad M.

**leveransinnehåll:**

Inklusive reducerringar för angivna håll.

**OBS!:**

Nylon-kompaktslipskivor se nr 568725 och framåt.

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	60
finhetsgrad	medel

Slipmedlets beteckning	A
maximal periferihastighet	40 m/s
Specifikation	Normalkorund gråblå, hårdhetsgrad M
Slipmedel	Normalkorund gråblå
Slipmetod	Bänkslipmaskin
Reducerring inner-Ø	32 mm
Form	1
Skiv-Ø D	250 mm
Skivbredd D	32 mm
Produktnamnsattribut	250×32×51
Hål-Ø H	51 mm
Produktslag	Slipbockskiva

## Tillbehör

Reduceringsats För slipskiva med ursprunglig håldiameter 51 mm

596000 51