

**Slipskålskiva keramisk D×T×H (mm), 80×40×20, Typ: SK80****Beställningsdata**

Ordernummer	597010 SK80
GTIN	9003170028172
Artikelklass	53Y

Beskrivning**Utförande:**

Slipskål med: **Sinterkorund**, fin kornstorlek 80, för höglegerat stål upp till **67**

HRC.Specifikation: Specifikation: 454A801N5V3U5 steel high alloyed.

Fördel:

Med heltäckande fenoplastindränkning för ökad kantstabilitet.

Användningsdata:

- universellt användbar för slipning av skärande verktyg som borrar, fräsar etc.
- Våtslipning med emulsion resp. slipolja rekommenderas.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	80
Slipmedlets beteckning	A
Slipmedel	Sinterkorund
Specifikation	454A801N5V3U5 steel high alloyed
Slipmetod	Verktygsslipning

Form	6
Skiv-Ø D	80 mm
Skivbredd D	40 mm
Produktnamnsattribut	80×40×20
Hål-Ø H	20 mm
Vägg tjocklek W	6 mm
Tjocklek E	10 mm
Produktslag	Slipskål