




Diamant-slipskålskiva D×T×H (mm), 100×35×20, Typ: D126



Beställningsdata

Ordernummer	597540 D126
GTIN	9003176753184
Artikelklass	53Y

Beskrivning

Utförande:

Slipskålar och sliptallrikar med diamantslipbeläggning. Universalkornig för medelfin till fin ytkvalitet i kombination med mycket effektiv avverkning. **Specifikation: D126C75B DIAGO W-Carbide.**

Användningsdata:

Universellt användbara för verktygsslipning på alla vanliga verktygsslipmaskiner. För slipning av **hårdmetallverktyg och kortspånande, järnfria material.** Lämpar sig mycket väl för torrslipning men kan även användas för våtslipning.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	D126
Slipmedlets beteckning	D
Specifikation	D126C75B DIAGO W-Carbide
Slipmedel	Diamant
Slipmetod	Verktygsslipning
Form	11V9
Skiv-Ø D	100 mm

Skivbredd D	35 mm
Produktnamnsattribut	100×35×20
Hål-Ø H	20 mm
Slipbeläggning bredd W framsida	3 mm
Slipbeläggning höjd X	10 mm
Produktslag	Slipskål

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Hårdmetall (HM)	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		