

**CBN-sliptallrik D×T×H (mm), 100×21×20, Typ: B126****Beställningsdata**

Ordernummer	597410 B126
GTIN	9003176005566
Artikelklass	53Y

Beskrivning**Utförande:**

Verktugsslipaskivor med **CBN-slipmedelsbeläggning** i fenoplastlim för lång livslängd och kontinuerligt hög avverkning. Sandwichhållarsystemet av legerad aluminium garanterar god vibrationsdämpning och därmed lugn slipning med konstanta slipresultat i kombination med hög ytkvalitet. För hög ytjämnhet i kombination med effektiv avverkning. **Specifikation:**

B126C75B AMIGO-HSS.

Användningsdata:

Universellt användbara för verktugsslipning på alla vanliga verktugsslipmaskiner. För slipning av höglegerat (HSS) verktugs- och sätthärdningsstål, stellite. Lämpar sig mycket väl för torrslipning men kan även användas för våtslipning.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	B126
Specifikation	B126C75B AMIGO-HSS.
Slipmedlets beteckning	CBN
Slipmetod	Verktugsslipning

Slipmedel	Kubisk bornitrid
Form	12C2F
Skiv-Ø D	100 mm
Skivbredd D	21 mm
Produktnamnsattribut	100×21×20
Slipbeläggning bredd W framsida	5 mm
Slipbeläggning höjd X	4 mm
Slipbeläggning bredd U	5 mm
Produktslag	Stödtallrikar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		