

**Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm), 200×25×51, Typ: EK60****Beställningsdata**

Ordernummer	596400 EK60
GTIN	9003175345397
Artikelklass	53Y

Beskrivning**Utförande:**

Högklassiga skivor med lång livslängd och keramisk bindning för bänkslipmaskiner. Hög axiell och radiell noggrannhet, max. arbetshastighet 40 m/s. **Universalslipskivor** för bänkslipmaskiner för avgradning, slipning och skärpning av verktyg.

Användningsdata:

För härdade stål och HSS.

Specifikation:

Edelkorund vit, hårdhetsgrad M.

leveransinnehåll:

Inklusive reducerringar för angivna hål.

OBS!:

Nylon-kompaktslipskivor se nr 568725 och framåt.

Teknisk beskrivning

finhetsgrad	medel
Kornstorlek	60

Slipmedlets beteckning	A
maximal periferihastighet	40 m/s
Specifikation	Edelkorund vit, hårdhetsgrad M
Slipmedel	Ädelkorund vit
Slipmetod	Bänkslipmaskin
Reducerring inner-Ø	32 mm
Form	1
Skiv-Ø D	200 mm
Skivbredd D	25 mm
Produktnamnsattribut	200×25×51
Hål-Ø H	51 mm
Produktslag	Slipbockskiva

Tillbehör

Reducerringsats För slipskiva med ursprunglig håldiameter 51 mm	596000 51
---	-----------