

**Rörhylsnyckel, nyckelvidd: 16X17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	620120 16X17
GTIN	4045197438119
Artikelklass	62C

Beskrivning**Utförande:**

Av tunnväggigt seghärdningsstålrör, med tvärgående hål för vridstift.

Norm:

DIN 896 B

Material:

Seghärdat stålrör, förkromat.

Teknisk beskrivning

hål vridstift-Ø	10,5 mm
totallängd	150 mm
Nyckelvidd ₁	16 mm
Nyckelvidd ₂	17 mm
Norm	DIN 896 B
Material	Seghärdningsstål, förkromat
Yta	förkromad
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Cylinderformat vridstift \varnothing xtotalängd 10X200 mm	621600 10X200
Trappformigtvridstift totalängd 180 mm	621800 180
Trappformigtvridstift totalängd 245 mm	621800 245