


**Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm), 200×25×51, Typ: SC80****Beställningsdata**

Ordernummer	596400 SC80
GTIN	9003178226228
Artikelklass	53Y

**Beskrivning****Utförande:**

**Högklassiga skivor** med lång livslängd och keramisk bindning för bänkslipmaskiner. Hög axiell och radiell noggrannhet, max. arbetshastighet 40 m/s. **Universalslipskivor** för bänkslipmaskiner för avgradning, slipning och skärpning av verktyg.

**Användningsdata:**

För slipning av solid hårdmetall och verktyg med hårdmetallsdelar, samt för arbetsstycken i gjutjärn och volfram.

**Specifikation:**

**Kiselkarbid** grön, hårdhetsgrad J.

**leveransinnehåll:**

Inklusive reduceringar för angivna hål.

**OBS!:**

Nylon-kompaktslipskivor se nr 568725 och framåt.

**Teknisk beskrivning**

finhetsgrad	fin
Kornstorlek	80

Slipmedlets beteckning	SiC
maximal periferihastighet	40 m/s
Specifikation	Kiselkarbid grön, hårdhetsgrad J
Slipmedel	Kiselkarbid grön
Slipmetod	Bänkslipmaskin
Reducerring inner-Ø	32 mm
Form	1
Skiv-Ø D	200 mm
Skivbredd D	25 mm
Produktnamnsattribut	200×25×51
Hål-Ø H	51 mm
Produktslag	Slipbockskiva

## Tillbehör

Reduceringsats För slipskiva med ursprunglig håldiameter 51 mm

596000 51