


**Slipskålskiva keramisk D×T×H (mm), 100×50×20, Typ: SC80****Beställningsdata**

Ordernummer	597021 SC80
GTIN	9003171391558
Artikelklass	53Y

Beskrivning**Utförande:**

Slipskål med: **Kiselkarbid, grön**, fin kornstorlek 80, för **hårdmetaller** och **belagda verktyg**.

Specifikation: C80I5V15-W-Carbide.

Användningsdata:

- **universellt användbar för slipning av skärande verktyg som borr, fräsar etc.**
- **Våtslipning med emulsion resp. slipolja rekommenderas.**

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	80
Slipmedlets beteckning	SiC
Slipmedel	Kiselkarbid grön
Specifikation	C80I5V15-W-Carbide
Slipmetod	Verktygsslipning
Form	6
Skiv-Ø D	100 mm

Skivbredd D	50 mm
Produktnamnsattribut	100×50×20
Hål-Ø H	20 mm
Vägg tjocklek W	10 mm
Tjocklek E	10 mm
Produktslag	Slipskål