

**Slipskålskiva keramisk D×T×H (mm), 100×50×20, Typ: EK80****Beställningsdata**

Ordernummer	597025 EK80
GTIN	9003175682652
Artikelklass	53Y

Beskrivning**Utförande:**

Slipskål med: **Ädelkorund vit. Specifikation: SD83All7PVK3F steel universal.**

Fördel:

Med heltäckande fenoplastindränkning för ökad kantstabilitet. **Med heltäckande fenoplastindränkning** för ökad kantstabilitet.

Användningsdata:

- universellt användbar för slipning av skärande verktyg som borrar, fräsar etc.
- Våtslipning med emulsion resp. slipolja rekommenderas.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	80
Slipmedlets beteckning	A
Slipmedel	Ädelkorund vit
Specifikation	SD83All7PVK3F steel universal
Slipmetod	Verktugsslipning

Form	6
Skiv-Ø D	100 mm
Skivbredd D	50 mm
Produktnamnsattribut	100×50×20
Hål-Ø H	20 mm
Vägg tjocklek W	10 mm
Tjocklek E	10 mm
Produktslag	Slipskål