



Halvsko svart/grön POTENCY ESD, S1P, EU-skostorlek: 39



Beställningsdata

Ordernummer	092370 39
GTIN	8023796419322
Artikelklass	09M

Beskrivning

Utförande:

Skyddssko POTENCY i modern design.

- **Ovanmaterial av tyg-/läderkombination som andas.**
- **Innerfoder av 100 % polyester som andas, är antibakteriellt och nötningsbeständigt.**
- **Anatomisk och hålad fotbädd av PU, stötupptagande.**
- **Yttersula: PU/TPU.**
- **BOA®-snörssystem.**
- **ESD-utrustning.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

OBS!:

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 36 – 47.

elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Skyddsklass: S1P

Material tåhätt: Aluminium

Spiktrampskydd: Textil

Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Egenskap: Vridlås

Teknisk beskrivning

EU-skostorlek	39
Spiktrampskydd	Textil
Skyddsklass	S1P
Material tåhätta	Aluminium
Norm	Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Egenskap	Vridlås
Kön	Herr
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Skyddshalvsko