



Halvsko svart/grön POTENCY ESD, S1P, EU-skostorlek: 37



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 092370 37 |
| GTIN | 8023796419308 |
| Artikelklass | 09M |

Beskrivning

Utförande:

Skyddssko POTENCY i modern design.

- **Ovanmaterial av tyg-/läderkombination som andas.**
- **Innerfoder av 100 % polyester som andas, är antibakteriellt och nötningsbeständigt.**
- **Anatomisk och hålad fotbädd av PU, stötupptagande.**
- **Yttersula: PU/TPU.**
- **BOA®-snörssystem.**
- **ESD-utrustning.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

OBS!:

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 36 – 47.

elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Skyddsklass: S1P

Material tåhätt: Aluminium

Spiktrampskydd: Textil

Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Egenskap: Vridlås

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|---|
| EU-skostorlek | 37 |
| Material tåhätta | Aluminium |
| Spiktrampskydd | Textil |
| Norm | Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191 |
| Skyddsklass | S1P |
| Egenskap | Vridlås |
| Kön | Herr |
| elektrostatisk egenskap | EGB/ESD |
| Produktslag | Skyddshalvsko |