

**Slipskålskiva keramisk D×T×H (mm), 100×50×20, Typ: SK80****Beställningsdata**

Ordernummer	597025 SK80
GTIN	9003170028196
Artikelklass	53Y

**Beskrivning****Utförande:**

Slipskål med: **Sinterkorund**, fin kornstorlek 80, för höglegerat stål upp till **67**

**HRC.Specifikation: Specifikation: 454A801N5V3U5 steel high alloyed.**

**Fördel:**

**Med heltäckande fenoplastindränkning** för ökad kantstabilitet. **Med heltäckande fenoplastindränkning** för ökad kantstabilitet.

**Användningsdata:**

- universellt användbar för slipning av skärande verktyg som borrh, fräsar etc.
- Våt slipning med emulsion resp. slipolja rekommenderas.

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	80
Slipmedlets beteckning	A
Slipmedel	Sinterkorund
Specifikation	454A801N5V3U5 steel high alloyed
Slipmetod	Verktugsslipning

Form	6
Skiv-Ø D	100 mm
Skivbredd D	50 mm
Produktnamnsattribut	100×50×20
Hål-Ø H	20 mm
Vägg tjocklek W	10 mm
Tjocklek E	10 mm
Produktslag	Slipskål