

HOLEX**IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/8 tum, nyckelvidd: 19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	650100 19
GTIN	4045197214713
Artikelklass	62D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrevena mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	19 mm
Ø utgångssidan	27,5 mm
Längd	30 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	Sexkanthylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Sats med säkringsklämmor för hylsor, 3/8 tum, inklusive utdragare, 10 delar Typ 2

650790 2

Kopplingsstift för hylsor, 3/8 tum \varnothing x Längd 2,5 x 18 mm

650900 2,5 x 18

Gummiring för hylsor, 3/8 tum \varnothing 22 mm

650800 22

Utdragare för säkringsklämmor

650785