

Koken**IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/8 tum Surface Drive, nyckelvidd: 9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	650130 9
GTIN	4991644317943
Artikelklass	63R

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrevena mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Surface Drive-profilen griper skruvarna på flankerna och skonar de känsliga hörnen. Det förhindrar tillförlitligt att insatserna fastnar på skruvarna.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	9 mm
Ø utgångssidan	14,5 mm
Längd	32 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar Surfacedrive
lämpar sig för maskinanvändning	ja

Produktslag

Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Sats med säkringsklämmor för hylsor, 3/8 tum, inklusive utdragare, 10 delar Typ 1

650790 1

Gummiring för hylsor, 3/8 tum Ø 18 mm

650800 18

Utdragare för säkringsklämmor

650785

Kopplingsstift för hylsor, 3/8 tum Ø×Längd 2,5X14 mm

650900 2,5X14