

**Sats medrörhylsnycklar, Antal nycklar: 8/1****Beställningsdata**

Ordernummer	620320 8/1
GTIN	4045197438324
Artikelklass	62C

**Beskrivning****Utförande:**

Av tunnväggigt seghärdningsstålrör, med tvärgående hål för vridstift.

**Norm:**

**DIN 896 B**

**Material:**

Seghärdat stålrör, förkromat.

**leveransinnehåll:**

Vardera 1 rörhylsnyckel nr 620120: strl 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x21; 19x22

**Teknisk beskrivning**

Antal nycklar	8
antal vridstift	1
förpackning	plastfodral
Norm	DIN 896 B
Material	Seghärdningsstål, förkromat
Yta	förkromad

Produktslag

hylsnyckel

**Tillbehör**

Cylinderformat vridstift Ø×totalängd 8X180 mm	621600 8X180
Cylinderformat vridstift Ø×totalängd 6X160 mm	621600 6X160
Trappformigtvridstift totalängd 245 mm	621800 245
Trappformigtvridstift totalängd 175 mm	621800 175
Cylinderformat vridstift Ø×totalängd 12X250 mm	621600 12X250
Cylinderformat vridstift Ø×totalängd 10X200 mm	621600 10X200
Trappformigtvridstift totalängd 180 mm	621800 180
Rörhylsnyckel nyckelvidd 14X15 mm	620120 14X15
Rörhylsnyckel nyckelvidd 8X9 mm	620120 8X9
Rörhylsnyckel nyckelvidd 6X7 mm	620120 6X7
Rörhylsnyckel nyckelvidd 16X17 mm	620120 16X17
Rörhylsnyckel nyckelvidd 12X13 mm	620120 12X13
Rörhylsnyckel nyckelvidd 10X11 mm	620120 10X11
Rörhylsnyckel nyckelvidd 18X21 mm	620120 18X21
Rörhylsnyckel nyckelvidd 19X22 mm	620120 19X22