



Fyrkanttapp med kula, Typ: 5



Beställningsdata

Ordernummer	650005 5
GTIN	4045197214478
Artikelklass	62D

Beskrivning

Utförande:

Med fjädrande kula.

Användningsdata:

Används som mellanstycke för montering av hylsor med invändigt fyrkantfäste på skruvdragare med insexfäste.

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.

totallängd: 75 mm

fyrkantdrivning: 1/2 tum

Fäste på maskinsidan: E 11,2 (7/16 tum)

Teknisk beskrivning

totallängd	75 mm
Fäste på maskinsidan	E 11,2 (7/16 tum)
Fästprofil	6-kant-koppling
fyrkantdrivning	1/2 tum
Norm	DIN 7428
Material	Kromvanadinstål
Yta	fosfaterad
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Skarvdel

