

**Koken****IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/8 tum Surface Drive, nyckelvidd: 13mm****Beställningsdata**

Ordernummer	650130 13
GTIN	4991644317981
Artikelklass	63R

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrevena mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

**Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.**

Surface Drive-profilen griper skruvarna på flankerna och skonar de känsliga hörnen. Det förhindrar tillförlitligt att insatserna fastnar på skruvarna.

**Material:**

Krommolybdenstål, brunerad yta.

**OBS!:**

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

nyckelvidd	13 mm
Längd	32 mm
Ø utgångssidan	19,5 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar Surfacedrive
lämpar sig för maskinanvändning	ja

Produktslag

Hylsnyckelinsats

**Tillbehör**

Sats med säkringsklämmor för hylsor, 3/8 tum, inklusive utdragare, 10 delar Typ 2

650790 2

Utdragare för säkringsklämmor

650785

Kopplingsstift för hylsor, 3/8 tum Ø x Längd 2,5 x 18 mm

650900 2,5 x 18

Gummiring för hylsor, 3/8 tum Ø 22 mm

650800 22