

**IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/8 tum, nyckelvidd: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	650100 10
GTIN	4045197214645
Artikelklass	62D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrevna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	10 mm
Ø utgångssidan	16 mm
Längd	30 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	Sexkanthylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Gummiring för hylsor, 3/8 tum Ø 18 mm	650800 18
Sats med säkringsklämmor för hylsor, 3/8 tum, inklusive utdragare, 10 delar Typ 1	650790 1
Kopplingsstift för hylsor, 3/8 tum Ø×Längd 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Utdragare för säkringsklämmor	650785