

HOLEX**IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/4 tum med magnet, nyckelvidd: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	650050 10
GTIN	4045197214577
Artikelklass	62D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande speciellt för användning på el- eller tryckluftsdrivna slagskruvdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Invändig fyrkant enligt DIN 3121. Med profil motsvarande **AS-Drive**-profil som skonar skruvar och muttrar.

Norm:**DIN 3129****Material:**

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	10 mm
Längd	28 mm
Ø utgångssidan	15,3 mm
fyrkantsfäste	1/4 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

