

**Sats medrörhylsnycklar, Antal nycklar: 11/3****Beställningsdata**

Ordernummer	620320 11/3
GTIN	4045197438836
Artikelklass	62C

**Beskrivning****Utförande:**

Av tunnväggigt seghärdningsstålrör, med tvärgående hål för vridstift.

**Norm:**

**DIN 896 B**

**Material:**

Seghärdat stålrör, förkromat.

**leveransinnehåll:**

Vardera 1 rörhylsnyckel nr 620120: strl 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x24; 27x32; 30x34

**Teknisk beskrivning**

antal vridstift	3
Antal nycklar	11
förpackning	plastfodral
Norm	DIN 896 B
Material	Seghärdningsstål, förkromat

Yta	förkromad
Produktslag	hylsnyckel

## Tillbehör

Cylinderformat vridstift $\emptyset$ xtotalängd 6X160 mm	621600 6X160
Cylinderformat vridstift $\emptyset$ xtotalängd 14X320 mm	621600 14X320
Cylinderformat vridstift $\emptyset$ xtotalängd 16X400 mm	621600 16X400
Cylinderformat vridstift $\emptyset$ xtotalängd 10X200 mm	621600 10X200
Cylinderformat vridstift $\emptyset$ xtotalängd 12X250 mm	621600 12X250
Trappformigtvridstift totalängd 245 mm	621800 245
Trappformigtvridstift totalängd 180 mm	621800 180
Trappformigtvridstift totalängd 175 mm	621800 175
Cylinderformat vridstift $\emptyset$ xtotalängd 8X180 mm	621600 8X180
Rörhylsnyckel nyckelvidd 14X15 mm	620120 14X15
Rörhylsnyckel nyckelvidd 21X24 mm	620120 21X24
Rörhylsnyckel nyckelvidd 10X11 mm	620120 10X11
Rörhylsnyckel nyckelvidd 12X13 mm	620120 12X13
Rörhylsnyckel nyckelvidd 18X19 mm	620120 18X19
Rörhylsnyckel nyckelvidd 30X34 mm	620120 30X34
Rörhylsnyckel nyckelvidd 6X7 mm	620120 6X7
Rörhylsnyckel nyckelvidd 8X9 mm	620120 8X9
Rörhylsnyckel nyckelvidd 20X22 mm	620120 20X22
Rörhylsnyckel nyckelvidd 27X32 mm	620120 27X32
Rörhylsnyckel nyckelvidd 16X17 mm	620120 16X17