

**Fyrkanttapp med lossning, Typ: 2/60****Beställningsdata**

Ordernummer	650007 2/60
GTIN	4045197608710
Artikelklass	62D

**Beskrivning****Utförande:**

Med fjädrande kula och frigöringsfunktion – hylsorna hålls säkert.

**Användningsdata:**

Används som mellanstycke för montering av hylsor med invändigt fyrkantfäste på skruvdragare med insexfäste.

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

totallängd: 60 mm

fyrkantdrivning: 1/4 tum

Fäste på maskinsidan: E 6,3 (1/4 tum)

**Teknisk beskrivning**

totallängd	60 mm
Fästprofil	6-kant-koppling
Fäste på maskinsidan	E 6,3 (1/4 tum)
fyrkantdrivning	1/4 tum

Norm	DIN 7428
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Skarvdel